

Unbreakable™

Flexible Partial
Unbeatable Strength



- Nylon termoplastico ad alte prestazioni estremamente resistente per protesi parziali flessibili
- Resistenza imbattibile
- Leggero e resistente
- Garantito Indistruttibile
- Ideale Grado di flessibilità
- Riparabile e riutilizzabile (procedura di laboratorio)
- Memoria eccezionale
- Privo di monomeri e ipoallergenico



Le resine Tcs sono fornite in cartucce di alluminio di varie dimensioni

e diametri per adattarsi alle più comuni unità di iniezione.

Ciò elimina la necessità di spendere ulteriore denaro in attrezzature.

Assicuratevi di menzionare quale macchina per iniezione utilizzi per ricevere le cartucce del diametro corretto



| Shade | Size | 25 mm | 28 mm | 22 mm |
|-----------------------------|------|------------|-------------|---------------|
| Light Pink (Shade 1) | S | 4002-01/S1 | | |
| | M | 4000-01/M1 | 4000-01/MF1 | 4005-01/M22-1 |
| | L | 4005-01/L1 | 4005-01/LF1 | 4005-01/L22-1 |
| Standard Pink (Shade 2) | S | 4002-01/S2 | | |
| | M | 4000-01/M2 | 4000-01/MF2 | 4005-01/M22-2 |
| | L | 4005-01/L2 | 4005-01/LF2 | 4005-01/L22-2 |
| Light / Dark Pink (Shade 3) | S | 4002-01/S3 | | |
| | M | 4000-01/M3 | 4000-01/MF3 | 4005-01/M22-3 |
| | L | 4005-01/L3 | 4005-01/LF3 | 4005-01/L22-3 |
| Dark Pink (Shade 4) | S | 4002-01/S4 | | |
| | M | 4000-01/M4 | 4000-01/MF4 | 4005-01/M22-4 |
| | L | 4005-01/L4 | 4005-01/LF4 | 4005-01/L22-4 |
| Natural (Shade N) | S | 4002-01/SN | | |
| | M | 4000-01/MN | 4000-01/MFN | 4005-01/M22-N |
| | L | 4005-01/LN | 4005-01/LFN | 4005-01/L22-N |

Ogni confezione include quanto segue:

5 sacchetti per la consegna, 5 istruzioni per la cura del paziente

Ogni chilo di materiale include quanto segue:

50 sacchetti per la consegna, 50 istruzioni per la cura del paziente



| 25 mm w / tab | 25 mm w / nozzle | 500 Grm | 1 Kilo | JP Bullets |
|----------------|------------------|--------------|------------|------------|
| 4005-01/MT25-1 | | 4003-01B/1-5 | 4003-01B/1 | 4002-JP/S1 |
| 4005-01/LT25-1 | 4005-01/LNZ25-1 | | | 4005-JP/L1 |
| | | | | 4002-JP/S2 |
| 4005-01/MT25-2 | | 4003-01B/2-5 | 4003-01B/2 | |
| 4005-01/LT25-2 | 4005-01/LNZ25-2 | | | 4005-JP/L2 |
| | | | | 4002-JP/S3 |
| 4005-01/MT25-3 | | 4003-01B/3-5 | 4003-01B/3 | |
| 4005-01/LT25-3 | 4005-01/LNZ25-3 | | | 4005-JP/L3 |
| | | | | 4002-JP/S4 |
| 4005-01/MT25-4 | | 4003-01B/4-5 | 4003-01B/4 | |
| 4005-01/LT25-4 | 4005-01/LNZ25-4 | | | 4005-JP/L4 |
| | | | | 4002-JP/SN |
| 4005-01/MT25-N | | 4003-01B/N-5 | 4003-01/BN | |
| 4005-01/LT25-N | 4005-01/LNZ25-N | | | 4005-JP/LN |